

**Vyvrtavacia vložka pravá CBN simtum AX, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min}: 2,7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270581 2,7
GTIN	2050002065932
Trieda položky	24V

Popis**Prevedenie:**

Rezný materiál: CBN8

Technický opis

pre otvory od Ø D _{min}	2,7 mm
Polomer R	0,15 mm
f	1,2 mm
Vnútorne chladenie	nie
maximálna hĺbka rezu a _{p,max}	0,13 mm
Ø D	4 mm
Označenie výrobcu	AWK9CBN8
Úžitková dĺžka	15,2 mm
Atribút Názov produktu	L ₂ = 15,2 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 67 HRC	vhodný	90	H

kontinuálně	vhodný
suché	vhodný