

**Vyvrtavacia vložka pravá CBN simtum AX, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min}: 4,2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270583 4,2
GTIN	2050002065994
Trieda položky	24V

Popis**Prevedenie:**

Rezný materiál: CBN8

Technický opis

pre otvory od Ø D _{min}	4,2 mm
Ø D	4 mm
Polomer R	0,15 mm
f	1,95 mm
Vnútorne chladenie	nie
maximálna hĺbka rezu a _{p,max}	0,21 mm
Označenie výrobcu	AHVVCBN8
Úžitková dĺžka	20,3 mm
Atribút Názov produktu	L ₂ = 20,3 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 67 HRC	vhodný	90	H

kontinuálně	vhodný
suché	vhodný