

SIMTEK**Vyvrtavacia vložka pravá CBN simtum AX, L₂ = 10,2 mm, Ø D_{min}: 3,2mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270579 3,2
GTIN	2050002065901
Trieda položky	24V

Popis

Prevedenie:

Rezný materiál: CBN8

Technický opis

Ø D	4 mm
maximálna hĺbka rezu a _{p max}	0,16 mm
Vnútorne chladenie	nie
Polomer R	0,15 mm
f	1,45 mm
pre otvory od Ø D _{min}	3,3 mm
Označenie výrobcu	ADD4CBN8
Úžitková dĺžka	10,2 mm
Atribút Názov produktu	L ₂ = 10,2 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 67 HRC	vhodný	90	H

kontinuálně	vhodný
suché	vhodný