

SIMTEK**Kopírovacia vložka ľavá simtum AX, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 2,7mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270599 2,7
GTIN	2050002066151
Trieda položky	24U

Popis

Prevedenie:

Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)

Technický opis

f	1,2 mm
Vnútorne chladenie	nie
Ø D	4 mm
maximálna hĺbka vpichu t _{max}	0,5 mm
Polomer R	0,1 mm
Označenie výrobcu	AE5SX800
Úžitková dĺžka	15,2 mm
Atribút Názov produktu	L ₂ = 15,2 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	400	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	240	N

Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	70	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	40	S
GG(G)	vhodný	110	K
CuZn	vhodný	210	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		