

SIMTEK simtum AX**Vyvrtavacia vložka ľavá simtum AX Center Line, L₂ = 10,2 mm, Ø D_{min}: 2,7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270513 2,7
GTIN	2050002064799
Trieda položky	24U

Popis**Prevedenie:**

Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)

Technický opis

Polomer R	0,15 mm
f	1,95 mm
maximálna hĺbka vpichu t _{max}	0,2 mm
Vnútorne chladenie	nie
pre otvory od Ø D _{min}	2,7 mm
Ø D	4 mm
Označenie výrobcu	AJ01X800
Úžitková dĺžka	10,2 mm
Atribút Názov produktu	L ₂ = 10,2 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	400	N

Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	240	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	70	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	40	S
GG(G)	vhodný	110	K
CuZn	vhodný	210	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		