

Garant

Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný šesťhran metrický Ø d = 16 mm, WC/C, Šesťhran: 6mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	293047 6
GTIN	4062406785147
Trieda položky	29L

Popis**Prevedenie:**

S vysokoúčinnou povrchovou úpravou (karbid volfrámu/uhlík). Optimalizovaná geometria rezu (vnútorné zaoblenie) pre profilovanie v nehrdzavejúcich materiáloch.

Použitie:

Na výrobu profilov **v jednom pracovnom kroku.**

Vhodné pre:

Držiak profilovacieho nástroja č. 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Upozornenie:

- **Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.**

Technický opis

Tolerancia	+0,08 až +0,1 mm
L	13 mm
Rozmer cez steny	6 mm
Rezný materiál	HSS
Ø predvrtania	6,11 mm
Posuv f v INOX < 900 N/mm ²	0,06 mm

Profil	Šestšhran
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Povrchová úprava	WC/C
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	30	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	25	M
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		