

**Brusný kotúč Actirox AF 799 (CER), Ø 76,2 mm, Zrnitosť: 36****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554004 36
GTIN	2050002067486
Trieda položky	56V

**Popis****Prevedenie:**

**Veľmi vysoká rýchlosť odstraňovania a životnosť** vďaka samoostriacemu keramickému zrnú (CER).

Typ zrna: **100 % geometricky tvarované keramické zrnó VSM.**

**Použitie:**

Používajte s tvrdým podperným tanierom č. 554089.

**Technický opis**

Ø kotúčov	76,2 mm
Zrnitosť	36
Séria	Actirox
Brusivo	Keramické zrnó (CER)
Skratka pre brusivo	Keramika
Atribút Názov produktu	Ø 76,2 mm
maximálne otáčky	20000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Brúsny kotúč

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		