

**Stereomikroskop so stojanom s otočným ramenom, bez osvetlenia, Typ: M80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	491754 M80
GTIN	2050002078246
Trieda položky	49B

Popis**Prevedenie:**

- **Modulárny rad produktov a tým optimálne prispôsobenie mikroskopu aplikácii.**
- **Parfokálne koordinovaný optický systém: Ostrosť zostáva konštantná pri zmene zväčšenia.**
- **Ergonomický dizajn.**
- **Vyhotovenie ESD zabraňuje poškodeniu statickými výbojmi.**

Zväčšenie: 8 prepínateľných polôh, na opakované úlohy. Základná doska s Anti-Shock.

Rozsah balenia:

Nosič optiky, binokulárny tubus so sklonom 45°, 2x okulár pre nositeľov okuliarov, objektív achromát 1,0x, statív, protiprachový kryt (antistatický).

Stojan s otočným ramenom.

Zvláštne príslušenstvo:

LED osvetlenie č. 491755 a osvetlenie prechádzajúcim svetlom č. 491777 veľ. BLI.

Upozornenie:

Venujte pozornosť dodávke, pretože obrázky produktov sa môžu mierne líšiť.

Technický opis

Základňa Šírka	220 mm
Optický systém	Greenough parfokal
Okulár	10×/23B
Základňa Dĺžka	330 mm
Hĺbka ostrosti	13,7 mm
Ø zorného poľa	3,8 - 30,7 mm
Zväčšenie (x-násobne)	7,5 - 60
Prevádzková vzdialenosť	83,4 mm
Séria	M
Priblíženie	8:1
Druh produktu	Stereomikroskop