

**Stereomikroskop so stojanom s otočným ramenom, bez osvetlenia, Typ: M60****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	491754 M60
GTIN	2050002078239
Trieda položky	49B

**Popis****Prevedenie:**

- **Modulárny rad produktov a tým optimálne prispôsobenie mikroskopu aplikácii.**
- **Parfokálne koordinovaný optický systém: Ostrosť zostáva konštantná pri zmene zväčšenia.**
- **Ergonomický dizajn.**
- **Vyhotovenie ESD zabraňuje poškodeniu statickými výbojmi.**

Zväčšenie: 7 prepínateľných polôh, na opakované úlohy.

**Rozsah balenia:**

Nosič optiky, binokulárny tubus so sklonom 45°, 2x okulár pre nositeľov okuliarov, objektív achromát 1,0x, statív, protiprachový kryt (antistatický).

Stojan s otočným ramenom.

**Zvláštne príslušenstvo:**

LED osvetlenie č. 491755 a osvetlenie prechádzajúcim svetlom č. 491777 veľ. BLI.

**Upozornenie:**

Venujte pozornosť dodávke, pretože obrázky produktov sa môžu mierne líšiť.

**Technický opis**

Ø zorného poľa	5,75 - 36,5 mm
Okulár	10×/23B
Prevádzková vzdialenosť	89,6 mm
Séria	M
Hĺbka ostrosti	13,7 mm
Základňa Šírka	220 mm
Zväčšenie (x-násobne)	6,3 - 40
Priblíženie	6:1
Základňa Dĺžka	260 mm
Optický systém	Greenough parfokal
Druh produktu	Stereomikroskop