

SIMTEK simtumor

Vyvrtavacia vložka pravá CBN simtumor AX Center Line, L₂ = 20,3 mm, Ø Dmin: 3,7mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270527 3,7
GTIN	2050002064973
Trieda položky	24V

Popis**Prevedenie:**

Rezný materiál: CBN8

Technický opis

Ø D	4 mm
Polomer R	0,15 mm
maximálna hĺbka rezu a _{p,max}	0,18 mm
f	1,95 mm
Vnútorne chladenie	nie
Označenie výrobcu	AHN6CBN8
Úžitková dĺžka	20,3 mm
Atribút Názov produktu	L ₂ = 20,3 mm
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 67 HRC	vhodný	90	H
kontinuálne	vhodný		

mokrě minimálne	vhodný
suché	vhodný
vzduch	vhodný