

Garant**Vyvrťavacia tyč na sústruženie zápichov, ľavé, Typ: 20/2L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	274171 20/2L
GTIN	4062406790325
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Pre vložky č.275000 – 275015.

Použitie:Na drážkovanie od priemeru $D_{min} = 14$ mm.**Pozor!:**

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Technický opis

t_{max} Vnútorne spracovanie	3 mm
Celková dĺžka L	93 mm
Dĺžka výčnelku L_1 zapustený držiak	35 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	18 mm
\varnothing stopky D_s	20 mm
Šírka zápichu w	1,5 mm
Rozsah použitia	Radiálne vnútorné zapichovanie
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Systémový kľúč	áno
možné axiálne zapichovanie	nie

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč