

Garant**Vyvrťavacia tyč na sústruženie zápichov, pravé, Typ: 16/2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	274170 16/2
GTIN	4062406785468
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Pre vložky č.275000 – 275015.

Použitie:Na drážkovanie od priemeru $D_{min} = 14$ mm.**Pozor!:**

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Technický opis

Dĺžka výčnelku L_1 zapustený držiak	25 mm
t_{max} Vnútorne spracovanie	3 mm
\varnothing stopky D_s	16 mm
Šírka zápichu w	1,5 mm
Celková dĺžka L	78 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	14 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Systemový kľúč	áno
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Vyvrťavacia tyč

