

Garant**Vyvrtávací tyč na sústruženie zápichov, ľavé, Typ: 25/2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	274171 25/2
GTIN	4062406790332
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Pre vložky č.275000 – 275015.

Použitie:Na drážkovanie od priemeru $D_{min} = 14$ mm.**Pozor!:**

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Technický opis

Šírka zápichu w	1,5 mm
Celková dĺžka L	103 mm
t_{max} Vnútorne spracovanie	5 mm
Ø stopky D_s	25 mm
Dĺžka výčnelku L_1 zapustený držiak	40 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	20 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Systemový kľúč	áno
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

