



Elektrický vypínací ťahovač, Typ: S8120



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 070236 S8120 |
| GTIN | 7322590055455 |
| Trieda položky | 03R |

Popis

Prevedenie:

Elektrické skrutkovače PRO zo série S8 zahŕňajú širokú škálu rôznych modelov, ktoré ponúkajú vysokú rýchlosť a presnosť. Ergonomicky navrhnutý skrutkovač S8 ponúka riešenie typu plug-and-play na montážne úlohy a sériové skrutkovanie s nízkym krútiacim momentom. Série S8 bola vyvinutá na zvýšenie kvality a efektívnosti.

- **S vypínacou spojkou**
- **Nastaviteľný krútiaci moment**
- **Jednoduchá manipulácia**
- **S rýchlovýmenným držiakom čepele pre čepele E 6.3**

Upozornenie:

Zodpovedajúci napájací adaptér nájdete ako: č. 070235 sk. ADAPTER. Vhodné čepele nájdete pod č. 674205 a ďalšími.

Technický opis

| | |
|---------------------------|--------------|
| Označenie výrobcu | S8120 |
| Upínač nástrojov Rozmery | 1/4 palec |
| Rozsah krútiaceho momentu | 15 - 120 cNm |
| Konštrukcia | tyc |
| Pracovná hlučnosť | 67 dB(A) |
| Počet otáčok na voľnobeh | 700 - 1000 |
| Hmotnosť | 0,46 kg |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Upínač nástrojov tvar | E |
| Upínač nástrojov Profil pohonu | Šesthran |
| Druh produktu | priamy skrutkovač |