

Garant**TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	122681 12
GTIN	4062406792275
Trieda položky	11E

Popis**Prevedenie:**

Najmä na obrábanie **titánu a zliatin na báze niklu**. S vysoko účinnou povrchovou úpravou TiAlSiN, odolnou proti opotrebeniu, **pre dlhú životnosť** nástroja v kombinácii s **optimálnou kvalitou otvoru a veľmi nízkou tvorbou hrán**.

Upozornenie:

Dĺžka napínacích drážok $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Technický opis

Posuv f v titáne > 850 N/mm ²	0,15 mm/ot,
Ø stopky D _s	12 mm
Počet rezných hrán Z	2
Menovité -Ø D _c	12 mm
Tolerancia menovitého Ø	m7
Dĺžka napínacích drážok L _c	71 mm
Norma	DIN 6537
Celková dĺžka L	118 mm
odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l ₂	53 mm
Povrchová úprava	TiAlSiN
Rezný materiál	VHM
Prevedenie	6xD

Uhol špičky	140 Stupeň
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnútorne chladenie	áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania	HPC
Pološtandard	áno
Farebný krúžok	ružová
Druh produktu	Špirálový vrták

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	45	S
Inconel	vhodný	35	S
mokrú maximum	vhodný		