

Garant**TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 12,2mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	122681 12,2
GTIN	4062406792282
Trieda položky	11E

Popis

Prevedenie:

Najmä na obrábanie **titánu a zliatin na báze niklu**. S vysoko účinnou povrchovou úpravou TiAlSiN, odolnou proti opotrebeniu, **pre dlhú životnosť** nástroja v kombinácii s **optimálnou kvalitou otvoru a veľmi nízkou tvorbou hrán**.

Upozornenie:

Dĺžka napínacích drážok $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Technický opis

Celková dĺžka L	124 mm
Tolerancia menovitého Ø	m7
Posuv f v titáne > 850 N/mm ²	0,15 mm/ot,
odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l ₂	58,7 mm
Menovité -Ø D _c	12,2 mm
Počet rezných hrán Z	2
Norma	DIN 6537
Ø stopky D _s	14 mm
Dĺžka napínacích drážok L _c	77 mm
Povrchová úprava	TiAlSiN
Rezný materiál	VHM
Prevedenie	6xD

Uhol špičky	140 Stupeň
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnútorne chladenie	áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania	HPC
Pološtandard	áno
Farebný krúžok	ružová
Druh produktu	Špirálový vrták

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	45	S
Inconel	vhodný	35	S
mokrú maximum	vhodný		