



## Diamantový deliaci kotúč STANDARD\*\* Universal, Ø kotúčov: 125mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	569721 125
GTIN	9003173095218
Trieda položky	53T

### Popis

#### Prevedenie:

Diamantové rezné kotúče pre suché a mokré rezanie. Ø otvoru 22,23 mm.

- **Krátke časy rezania vďaka vysoko účinným diamantom.**
- **Extrémne dlhá životnosť, nie je potrebná častá výmena kotúčov.**
- **Rovnaký priemer, preto vždy plná hĺbka rezu.**
- **Znížené zaťaženie prachom, pretože takmer nedochádza k opotrebovaniu kotúčov.**

**Na každodenné použitie** na všetky stavebné materiály ako betón, tehla, prírodný kameň atď. Priamo spekaná vonkajšia vrstva, zušľachtená čepel' (žiadne pretahovanie).

#### Použitie:

Na rezanie všetkých bežných stavebných materiálov ako betón (aj armovaný), tehly, prírodný kameň, obkladačky, keramika, oceľ atď.

#### Upozornenie:

- **Diamantová plocha naostrená vopred výrobcom. Bezpodmienečne dodržiavajte smer otáčania!**
- **Ďalšie diamantové rezacie kotúče na vyžiadanie.**

### Technický opis

Brúsne obloženie Šírka	2 mm
maximálne otáčky	12200 min <sup>-1</sup>
Brúsne obloženie Výška	7 mm
Ø kotúčov	125 mm
Ø otvora	22,23 mm
Brusivo	diamant
Skratka pre brusivo	D
optimalizované pre materiál	Kameň
Tvar	41
Popis tvaru	rovný
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč