



Diamantový deliaci kotúč STANDARD** Universal, Ø kotúčov: 115mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 569721 115 |
| GTIN | 9003173102909 |
| Trieda položky | 53T |

Popis

Prevedenie:

Diamantové rezné kotúče pre suché a mokré rezanie. Ø otvoru 22,23 mm.

- **Krátke časy rezania vďaka vysoko účinným diamantom.**
- **Extrémne dlhá životnosť, nie je potrebná častá výmena kotúčov.**
- **Rovnaký priemer, preto vždy plná hĺbka rezu.**
- **Znížené zaťaženie prachom, pretože takmer nedochádza k opotrebovaniu kotúčov.**

Na každodenné použitie na všetky stavebné materiály ako betón, tehla, prírodný kameň atď. Priamo spekaná vonkajšia vrstva, zušľachtená čepel' (žiadne pretahovanie).

Použitie:

Na rezanie všetkých bežných stavebných materiálov ako betón (aj armovaný), tehly, prírodný kameň, obkladačky, keramika, oceľ atď.

Upozornenie:

- **Diamantová plocha naostrená vopred výrobcom. Bezpodmienečne dodržiavajte smer otáčania!**
- **Ďalšie diamantové rezacie kotúče na vyžiadanie.**

Technický opis

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Ø kotúčov | 115 mm |
| maximálne otáčky | 13300 min ⁻¹ |
| Brúsne obloženie Šírka | 2 mm |
| Brúsne obloženie Výška | 7 mm |
| Ø otvora | 22,23 mm |
| Brusivo | diamant |
| Skratka pre brusivo | D |
| optimalizované pre materiál | Kameň |
| Tvar | 41 |
| Popis tvaru | rovný |
| Pohonný stroj | Uhlová brúska |
| maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s |
| Druh produktu | Deliaci kotúč |