

Garant**Zapichovacia doštička neutrálna, HU9310, Šírka zápichu w: 1,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	275006 1,5
GTIN	4062406805937
Trieda položky	21H

Popis**Prevedenie:**

S brúsenými hranami.

Použitie:

Pre malý Ø zápichu v kombinácii s držiakom doštičiek č. 274010 – 274026.

Vhodné pre:

Držiak doštičiek č. 274010 – 274026. Vyvrtávacie tyče č. 274170 – 274171.

Vhodné pre:

Pre malý Ø zápichu v kombinácii s držiakom doštičiek č. 274010 – 274026.

Technický opis

Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,15 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Šírka zápichu w	1,5 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,03 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne

Typ	HU9310
Počet výmien/rezných hrán	1
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	380	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	360	N
Hliník > 10 % si	vhodný	280	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		