

**Prepravná a stohovacia nádoba s klapkou, Úžitková hĺbka × úžitková šírka:
1000X800mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	963561 1000X800
GTIN	4251572701659
Trieda položky	96l

Popis**Prevedenie:**

Robustná prepravná a stohovacia nádoba z ocelového plechu s vyhotovením stĺpika v tvare W a lemovanou podperou. So stabilným, rúrkovitým krytom steny v hornej časti, stabilnými okrúhlymi prelismi v oblasti steny a dna a nopkovaným štítkovým poľom pre nálepky nákladu (nálepky možno z nopiek ľahšie odstrániť). Robustné stohovanie a zachytávanie rohov pomocou žeriavových ôk. Veľké kontajnery je možné nakladať pomocou certifikovaných žeriavových traverz vo zvislých ťažných reťaziach s hákmi. Svetlá výška 100 mm.

S klapkou.

Povrchová úprava farby:

Myšacia sivá RAL 7005.

Upozornenie:

Dostupné aj vo farbách ohnivá červená RAL 3000, žltozelená RAL 6011 a enciánová modrá RAL 5010. Opýtajte sa nás.

Technický opis

Výška stohovania maximálna	600 mm
Hmotnosť	42 kg
Výška	670 mm
možné zmiešané stohovanie rôznych veľkostí	nie

Zachytávacie rohy so žeriavovými úchytmi	áno
Hĺbka	1060 mm
Výška naplnenia	500 mm
Stena Prevedenie	s klapkou
Nosnosť	1000 kg
Materiál	Oceľový plech
stohovateľný	áno
zdvíhateľný žeriavom	áno
Stohovacia hrana 3-stranná	nie
Farba	myšacia sivá RAL 7005
Nosnosť podpery	5000 kg
Šírka vjazdu	660 mm
Šírka	860 mm
Hĺbka vjazdu	860 mm
Výška podjazdu	100 mm
s osami vjazdu	nie
Úžitková šírka	800 mm
Úžitková hĺbka	1000 mm
Druh produktu	Prepravná a stohovacia veľká nádoba