

**Prepravná a stohovacia nádoba s klapkou, Úžitková hĺbka × úžitková šírka:
1200X800mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	963561 1200X800
GTIN	4251572702908
Trieda položky	96l

Popis**Prevedenie:**

Robustná prepravná a stohovacia nádoba z ocelového plechu s vyhotovením stĺpika v tvare W a lemovanou podperou. So stabilným, rúrkovitým krytom steny v hornej časti, stabilnými okrúhlymi prelismi v oblasti steny a dna a nopkovaným štítkovým poľom pre nálepky nákladu (nálepky možno z nopiek ľahšie odstrániť). Robustné stohovanie a zachytávanie rohov pomocou žeriavových ôk. Veľké kontajnery je možné nakladať pomocou certifikovaných žeriavových traverz vo zvislých ťažných reťaziach s hákmi. Svetlá výška 100 mm.

S klapkou.

Povrchová úprava farby:

Myšacia sivá RAL 7005.

Upozornenie:

Dostupné aj vo farbách ohnivá červená RAL 3000, žltozelená RAL 6011 a enciánová modrá RAL 5010. Opýtajte sa nás.

Technický opis

Hmotnosť	53 kg
Hĺbka	1260 mm
Výška naplnenia	500 mm
zdvíhateľný žeriavom	áno

Stena Prevedenie	s klapkou
Výška podjazdu	100 mm
Stohovacia hrana 3-stranná	nie
Výška stohovania maximálna	600 mm
možné zmiešané stohovanie rôznych veľkostí	nie
Zachytávacie rohy so žeriavovými úchytmi	áno
Hĺbka vjazdu	1060 mm
Šírka	860 mm
Nosnosť	2000 kg
Výška	670 mm
s osami vjazdu	nie
Nosnosť podpery	10000 kg
Farba	myšacia sivá RAL 7005
stohovateľný	áno
Šírka vjazdu	660 mm
Materiál	Oceľový plech
Úžitková šírka	800 mm
Úžitková hĺbka	1200 mm
Druh produktu	Prepravná a stohovacia veľká nádoba