

duMONT

Šesthranný pretláčací trň HSS Lícovanie H8, Typ: 7



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|----------|
| Číslo objednávky | 290431 7 |
| GTIN | |
| Trieda položky | 29J |

Popis

Použitie:

Jedným pretlačením vznikne jeden vnútorný štvorhran.

Technický opis

| | |
|---|--------------------|
| Dĺžka ihly | 185 mm |
| požadovaný tlak pri St50 a maximálnej dĺžke | 590 kg |
| Východiskový otvor H8 | 7 mm |
| Celková dĺžka v oceli | 8 - 24 mm |
| Rezný materiál | HSS |
| Druh produktu | Pretláčací nástroj |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | podmienene vhodný | | |
| Hliník | vhodný | | |
| Hliník > 10 % si | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | | |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| INOX < 900 N/mm ² | podmienene vhodný |
| GG(G) | vhodný |
| CuZn | vhodný |
| Grafit, GRP, CFRP | podmienene vhodný |
| Olej | vhodný |