



Akumulátorový vrtací skrutkovač s príklepom, Typ: M12FPD2-4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|------------------|
| Číslo objednávky | 070110 M12FPD2-4 |
| GTIN | 4058546029760 |
| Trieda položky | 03L |

Popis

Prevedenie:

- **Výkonná akumulátorová 2-stupňová príklepová vrtáčka s viacstupňovým nastavením krútiaceho momentu.**
- **Lítium-iónové akumulátory REDLITHIUM-ION™ s monitorovaním jednotlivých článkov a indikátorom úrovne nabitia.**
- **Robustné kovové teleso prevodovky pre dlhú životnosť.**
- **Rýchlopínacie kovové skľučovadlo FIXTEC s aretáciou vretena.**
- **Rukoväť s vložkou Softgrip pre vysoký používateľský komfort.**
- **LED osvetlenie pracovného priestoru.**
- **Bezuhlíkový motor POWERSTATE™(nie veľkosť M18BPD4) pre maximálnu účinnosť. Minimálne opotrebovanie a až 10-násobná životnosť v porovnaní so štandardnými motormi DC.**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ – ochrana proti preťaženiu a správa výkonu.**

Akumulátorová kompaktná príklepová vrtáčka FUEL™ s celkovou dĺžkou iba 152 mm. 13-stupňové elektronické nastavenie ťahovacieho momentu plus vrtací stupeň plus príklepový vrtací stupeň.

Výhoda:

Kompaktný, akumulátor slúži zároveň ako podstavec.

Rozsah balenia:

Vrátane 2x lítiovo-iónového akumulátora, nabíjačky, prepravného kufríka (HD box) a spony na opasok.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073814 – 073816, 073827 a 073840.

Zodpovedajúci sledovací modul Bluetooth nájdete v 070103 BTT-1.

Technický opis

| | |
|--|---------------------------------|
| maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vrtania | 15,7 m/s ² |
| Balenie | Systémový kufor (HD=Heavy Duty) |
| maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vrtania | <2,5 m/s ² |
| Hmotnosť | 1,5 kg |
| Maximálny ťahovací moment | 45 Nm |
| Kapacita akumulátora | 4 Ah |
| maximálne otáčky 1. stupeň | 0 - 450 min ⁻¹ |
| Rozsah upínania rýchlosklučovadla | 1,5 - 13 mm |
| vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 12 V |
| maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva | 35 mm |
| maximálne otáčky 2. stupeň | 1550 min ⁻¹ |
| maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu | 13 mm |
| vhodné pre materiál | Drevo |
| vhodné pre materiál | murivo |
| vhodné pre materiál | betón |
| vhodné pre materiál | Kamen |
| vhodné pre materiál | Ocel |
| Druh batérie | Li-Ion |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom |
| Konštrukcia motora | FUEL™ |
| typické použitie | Strong |
| Označenie výrobcu | M12FPD-402X |

| | |
|---|-------------------------------|
| Napätie akumulátora | 12 V |
| maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele | 13 mm |
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 |
| Druh produktu | Vrtací skrutkovač s príklepom |

Príslušenstvo

| | |
|--|----------------|
| Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C | 073840 M1218C |
| Li-Ion systém M12B4 Typ akumulátora MB12 | 073815 MB12 |
| Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC | 073840 M1218FC |