

**TK príklepových vrtákov SDS-plus „7X“, Ø×celková dĺžka: 8X165mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	789058 8X165
GTIN	4059952531618
Trieda položky	76K

Popis**Prevedenie:**

Nová generácia **EXPERT SDS-Plus „7X“** so zvarovou hlavou celou z tvrdokovu so 4 reznými hranami. Tvarované rezné hrany pre vysoký vrtací výkon, dlhá životnosť a nízke opotrebovanie. Bez zaseknutia vo vystuženom betóne.

Použitie:

Na vrtanie do betónu, prírodného kameňa a muriva – s maximálnym komfortom vrtania. Veľmi hladký chod, ideálny na kruhové vrtanie. **2+2-špirálový** dizajn pre rýchle odstraňovanie nečistôt, nízke vibrácie a vysokú stabilitu. Nízka námaha a nízke zaťaženie stroja.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	4
Dĺžka špirály	100 mm
Celková dĺžka	165 mm
Ø	8 mm
Rezný materiál	HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz	Príklepové vrtanie
Stopka	SDS Plus
Druh produktu	Vrták do muriva