

**TK príklepových vrtákov SDS-max „8X“, Ø×celková dĺžka: 20X920mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	789206 20X920
GTIN	4059952533056
Trieda položky	76K

Popis**Prevedenie:**

Nová generácia **EXPERT SDS-max „8X“** so zvaranou hlavou celou z tvrdokovu so 4 reznými hranami. Tvarované rezné hrany pre vysoký vrtací výkon, dlhá životnosť a nízke opotrebovanie. Bez zadrhávania v armovanom betóne.

Špeciálne rozmery dosiek z tvrdého kovu pre dlhšiu životnosť.

Vrtacia hlava so štvorcovým prierezom od priemeru 16 mm.

Použitie:

Na vrtanie betónu, prírodného kameňa a muriva.

Upozornenie:

Vrtáky generácie SDS-max-7 (s vloženými reznými hranami z tvrdého kovu, spájkované) vo veľ. 35×520 – 52×520 pod č. 789204.

Technický opis

Dĺžka špirály	800 mm
Ø	20 mm
Celková dĺžka	920 mm
Rezný materiál	HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz	Príklepové vrtanie
Stopka	SDS Max
Druh produktu	Vrták do muriva

