

**TK príklepových vrtákov SDS-max „8X“, Ø×celková dĺžka: 32X320mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 789206 32X320 |
| GTIN             | 4059952533285 |
| Trieda položky   | 76K           |

**Popis****Prevedenie:**

Nová generácia **EXPERT SDS-max „8X“** so zvarovou hlavou celou z tvrdokovu so 4 reznými hranami. Tvarované rezné hrany pre vysoký vrtací výkon, dlhá životnosť a nízke opotrebovanie. Bez zadrhávania v armovanom betóne.

**Špeciálne rozmery dosiek z tvrdého kovu pre dlhšiu životnosť.**

Vrtacia hlava so štvorcovým prierezom od priemeru 16 mm.

**Použitie:**

Na vrtanie betónu, prírodného kameňa a muriva.

**Upozornenie:**

Vrtáky generácie SDS-max-7 (s vloženými reznými hranami z tvrdého kovu, spájkované) vo veľ. 35×520 – 52×520 pod č. 789204.

**Technický opis**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Celková dĺžka                   | 320 mm             |
| Dĺžka špirály                   | 200 mm             |
| Ø                               | 32 mm              |
| Rezný materiál                  | HM                 |
| Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vrtanie |
| Stopka                          | SDS Max            |
| Druh produktu                   | Vrták do muriva    |

