

HOLEX**Digitálny strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 75-100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 421492 75-100 |
| GTIN | 4067263101703 |
| Trieda položky | 42B |

Popis**Prevedenie:**

Dobre čitateľný displej. Meracie plochy z tvrdého kovu.

Digitálne a analógové odčítanie. Kovová konštrukcia, ochrana proti prachu a striekajúcej vode.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032. 1 nasadzovacia guľa na meranie zakrivených plôch. 1 nastavovací rozmer.

Technický opis

| | |
|--|-----------------------|
| Rozsah merania | 75 - 100 mm |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 |
| Stúpanie vretena | 0,5 mm |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami |
| Odčítanie | 0,001 mm |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 |
| Ø vretena | 6,5 mm |
| Najväčšia prípustná chyba | 5 µm |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 |

| | |
|------------------|----------------------|
| Kalibrácia | B2 |
| Typ batérií | Gombíkový článok |
| Norma | DIN 863 |
| Meracia technika | digitálna |
| Balenie | stabilný box |
| Druh produktu | Strmeňový mikrometer |

Služby

| | |
|--|------------|
| Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100 | 022040 100 |
| Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100 | 022050 100 |

Príslušenstvo

| | |
|---|---------------|
| Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032 | 081560 CR2032 |
| Nastavovací rozmer Celková dĺžka 75 | 421100 75 |