

**HOLEX****Digitálny strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 50-75mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421492 50-75
GTIN	4062406063207
Trieda položky	42B

**Popis****Prevedenie:**

Dobre čitateľný displej. Meracie plochy z tvrdého kovu.

Digitálne a analógové odčítanie. Kovová konštrukcia, ochrana proti prachu a striekajúcej vode.

**Funkcia:**

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032. 1 nasadzovacia guľa na meranie zakrivených plôch. 1 nastavovací rozmer.

**Technický opis**

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Najväčšia prípustná chyba	5 µm
Typ batérií	Gombíkový článok
Rozsah merania	50 - 75 mm
Odčítanie	0,001 mm
Kalibrácia	B2
Ø vretena	6,5 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami

Stúpanie vretena	0,5 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Norma	DIN 863
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

### Služby

Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022040 100
Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022050 100

### Príslušenstvo

Nastavovací rozmer Celková dĺžka 50	421100 50
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032