

Garant**Držiak doštičiek Medium pre čelné zapichovanie, pravé, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 42/60mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	274024 42/60
GTIN	4067263021742
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Pre rezné doštičky č. 275000 – 275015.

Použitie:

V spojení s upínacím držiakom č. 274002 alebo alternatívne s adaptérom č. 274001 a vhodným základným držiakom pre upichovacie planžety.

Pozor!:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov). Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Upozornenie:

D_1 = minimálny Ø pre 1. zápich/ D_2 = maximálny Ø pre 1. zápich.

Technický opis

maximálny 1. Ø zápichu D_2	60 mm
minimálny 1. Ø zápichu D_1	42 mm
maximálna hĺbka rezu t_{max}	18 mm
Druh použitia	pravé
Systémový kľúč	áno
Šírka zápichu w	4 mm

Druh produktu

Držiak doštičiek