

**Akumulátorové vrtacie kladivo, Typ: GBH18V21****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	075515 GBH18V21
GTIN	4059952528106
Trieda položky	03B

**Popis****Prevedenie:**

**18 V akumulátorové vrtacie kladivo s držiakom náradia SDS-plus a bezkefovým motorom.**

- **Spojka proti preťaženiu na ochranu používateľa a stroja.**
- **Chod doprava/dola.**
- **Mimoriadne robustný: Electronic Motor Protection vypne motor v prípade preťaženia; plne funkčný aj po skúške pádom na betón z 2 m.**

**Rozsah balenia:**

Akumulátorová príklepová vrtačka GBH 18 V-21 Professional, L-Boxx.

**Upozornenie:**

Vhodné TK príklepové vrtáky nájdete od č. 787000. Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851– 073866.

**Technický opis**

Druh batérie	Li-Ion
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	30 mm
Balenie	systemový kufor (L-Boxx)
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Upínač nástrojov tvar	SDS-Plus
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	21 mm

Rozsah otáčok	0 - 1800 min <sup>-1</sup>
Hmotnosť bez batérie	2,4 kg
Nárazová energia	2 J
maximálna nárazová hodnota	5100 min <sup>-1</sup>
Označenie výrobcu	GBH 18V-21
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Napätie akumulátora	18 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Druh produktu	Vrtacie kladivo

## Príslušenstvo

Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B18	073851 B18
--	------------