

**Garant****Otvorený / očkový kľúč s račnou, Rozmer cez steny: 22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614770 22
GTIN	4067263001201
Trieda položky	61B

**Popis****Prevedenie:**

Kovaný v zápustke. Očková strana s mimoriadne ľahko sa pohybujúcou, stabilnou prstencovou rohatkou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

**Technický opis**

Výška rozovretia $h_1$	7,3 mm
Ø krúžku D	42 mm
Šírka rozovretia b	47,6 mm
Dĺžka kľúča L	286 mm
Rozmery cez steny	metrické
Výška krúžku $h_2$	13,9 mm
Rozmer cez steny	22 mm
Nastavenie krúžku	0 Stupeň
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná

Konečný doraz zo strany rozovretia	nie
Funkcia zastavenia zo strany rozovretia	nie
s výkyvnou hlavou	nie
Prepínateľná račňa	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč