

**Garant****Otvorený / očkový kľúč s račňou, Rozmer cez steny: 24mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 614770 24     |
| GTIN             | 4067263001218 |
| Trieda položky   | 61B           |

**Popis****Prevedenie:**

Kovaný v zápustke. Očková strana s mimoriadne ľahko sa pohybujúcou, stabilnou prstencovou rohatkou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

**Technický opis**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Výška rozovretia $h_1$ | 7,8 mm               |
| Výška krúžku $h_2$     | 14,7 mm              |
| Ø krúžku D             | 47,1 mm              |
| Rozmer cez steny       | 24 mm                |
| Šírka rozovretia b     | 51,6 mm              |
| Rozmery cez steny      | metrické             |
| Dĺžka kľúča L          | 325 mm               |
| Nastavenie krúžku      | 0 Stupeň             |
| Počet zubov            | 72                   |
| Následný uhol          | 5 Stupeň             |
| Výrobný postup         | kovaný v zápustke    |
| Materiál               | Chróm-vanadiová oceľ |
| Povrch                 | chrómovaná           |

|   |                |
|---|----------------|
| Konečný doraz zo strany rozovretia      | nie            |
| Funkcia zastavenia zo strany rozovretia | nie            |
| s výkyvnou hlavou                       | nie            |
| Prepínateľná račňa                      | nie            |
| Druh produktu                           | Skrutkový kľúč |