

HALDER**Kladivo bez spätného rázu s násadou zo sklenených vlákien, Ø hlavy kladiva: 40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	755001 40
GTIN	4030618312796
Trieda položky	73W

Popis**Prevedenie:**

Silný oceľový stredový kus s vymeniteľnými vložkami z najlepšieho oderuvzdorného nylonu. **Bez spätného rázu** vďaka oceľovým guľôčkam v telese kladiva.

Odolná protišmyková 3-zložková násada so sklolaminátovým jadrom.

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradný diel:

Náhradná nylonová vložka pozri č. 754910.

Technický opis

Ø hlavy kladiva	40 mm
Materiál vložky	nylon, biela, tvrdá
Materiál násady	Násada zo sklenených vlákien
Dĺžka hlavy s nástavcov	115 mm
Označenie výrobcu	SUPERCRAFT
Hmotnosť	0,79 kg
Séria	SUPERCRAFT®
Celková dĺžka	365 mm

Rukoväť	ergonomický
bez spätného rázu	áno
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Náhradná nylonová vložka Ø hlavy kladiva 40	754910 40
---	-----------