

**6-hranný nástrčný skrutkovač, 1/2 palcový, dlhý, Šest'hran: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	643313 10
GTIN	4069515007627
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

Ø na strane vstupu	22 mm
Šest'hran	10 mm
Dĺžka	140 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Norma	DIN 7422
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
s guľôčkovou hlavou	nie
s pridržiavacím krúžkom	nie

Technický list

Druh produktu

Vložka nástrčného klúča