

HOLEX**Viacbodový skrutkovač, krátky, 1/2 palca, pre skrutky: M12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	642813 M12
GTIN	4062406235529
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Použitie:

Pre skrutky XZN.

Norma:

DIN 2324

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

Dĺžka	55 mm
Ø na strane vstupu	22 mm
pre skrutky	M12
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	viaczubý skrutkovač
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

