

**HOLEX****6-hranný nástrčný skrutkovač, 1/2 palcový, dlhý s guľôčkovou hlavou,  
Šesťhran: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	643413 10
GTIN	4062406235680
Trieda položky	62A

**Popis****Prevedenie:**

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

**Použitie:**

Na skrutkovanie pod uhlom do 25°.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Technický opis**

Šesťhran	10 mm
Ø na strane vstupu	22 mm
Dĺžka	100 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
s guľôčkovou hlavou	áno
s pridržiavacím krúžkom	nie

Druh produktu

Vložka nástrčného klúča