

Garant**APMT 100305 TR, HB735, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 215882 UNI |
| GTIN | 4045197601964 |
| Trieda položky | 21A |

Popis**Prevedenie:**

Vymeniteľná doštička s vysoko pozitívnou geometriou a skrútenými reznými hranami.

Upozornenie:

Hodnoty pre použitie platia pre frézy č. 215800, 215803, 215850, 215853 a 215870.

Pre $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 4,8$ mm.

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Typ | UNI |
| Uhlový Polomer | 0,5 mm |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | APMT 100305 TR |
| Typ | HB735 |
| Rezný materiál | HM |
| Hrúbka platne | 3,5 mm |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |

Údaje o užívatelovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 330 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 255 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 205 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 175 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 150 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 220 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 155 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | podmienene vhodný | 50 | S |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |