

Garant**SCLT 05T104, HB7735, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	216475 UNI
GTIN	4045197482051
Trieda položky	21A

Technický opis

Typ	UNI
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCLT 05T104
Typ	HB7735
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	410	N

Alu (krátke rezanie)	vhodný	410	N
Hliník > 10 % si	vhodný	280	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	240	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	205	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	120	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	110	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	95	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	60	S
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		