

Garant**APMT 100308 TR, HB7525, Typ: ST900**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215947 ST900
GTIN	4045197601773
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Vymeniteľná doštička s vysoko pozitívnou geometriou a skrútenými reznými hranami.

Upozornenie:

Hodnoty pre použitie platia pre frézy č. 215800, 215803, 215850, 215853 a 215870.

Pre $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 4,8$ mm.

Technický opis

Typ	ST900
Posuv f_z na zub	0,12 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APMT 100308 TR
Typ	HB7525
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	3,5 mm

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	390	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	270	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	230	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	220	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	200	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	250	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	160	M
GG(G)	podmienene vhodný	180	K
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		