

Yale

Pákový kladkostroj s okrúhlu ocelovou reťazou, Nosnosť: 1,6t



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086015 1,6
GTIN	4025092076470
Trieda položky	08Y

Popis

Prevedenie:

Zariadenia s **ocelovou plechovou skriňou**, extrémne nízka hmotnosť, sériové **uvolnenie reťaze, nízka konštrukčná výška, otočne** uložený, kovaný hák. Viacúčelový nástroj, model „PT“.

Použitie:

Mnohostranne použiteľné viacúčelové zariadenie aj pre najťažšie podmienky.

Upozornenie:

V prípade funkčného princípu **závitovej zaťažovacej tlakovej brzdy** sa vytvára axiálny brzdný tlak samotným zaťažením a je teda úmerný veľkosti zaťaženia. Náklad je bezpečne držaný v každej polohe, aby sa spustil, musí sa prekonať rozdiel medzi brzdným a zaťažovacím momentom. Sú ním vybavené všetky univerzálne zariadenia Yale.

Automaticky pôsobiace **uvolnenie reťaze** umožňuje **rýchle zavesenie** nezaťaženej reťaze, pri pôsobení záťaže sa opäť automaticky uzavrie **závitová záťažová tlaková brzda** a náklad sa bezpečne zachytí.

Klzná spojka (voliteľné na želanie) zabraňuje nadmerne vysokému zachyteniu nákladu a zvyšuje tak životnosť kladkostroja.

Technický opis

Počet vlákien reťaze	1
Nosnosť	1600 kg
minimálna dĺžka medzi háčikmi	337 mm
Zdvíhacia sila pri menovitom zaťažení	31 daN
Uvoľnenie reťaze	áno
Materiál púzdra	Ocel
Nosnosť t	1,6 t
Výška normálneho zdvihu	1,5 m
Hmotnosť	9,4 kg
Druh produktu	Pákový kladkostroj / reťazový zdvihák