



Bezpečnostná vyfukovacia pištoľ s pevno namontovanou trubicou „StarTip“, Dĺžka výfukovej trubice: 90mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	080251 90
GTIN	2050000970269
Trieda položky	08A

Popis

Prevedenie:

Obsahuje šesť samostatných výstupov, čo má za následok tlmiaci účinok; okrem toho vyfukovacia pištoľ spĺňa bezpečnostné normy OSHA.

Fúkacie pištole s plynulou reguláciou prietoku vzduchu, nízkou hmotnosťou, flexibilnými možnosťami zavesenia a jednoduchou manipuláciou.

Bezpečnostná fúkacia pištoľ (séria 208) s tryskou so zníženou hlučnosťou (79 dB(A)).

Použitie:

Pre zvýšenie výkonu, zlepšenie hospodárnosti a zvýšenie bezpečnosti priemyselných pneumatických zariadení.

Rozsah balenia:

Vrátane oceľovej nasúvacej spojky č. 080290 veľ. 1/4.

Upozornenie:

Séria CEJN 320 je v súlade s normou Eurostandard 7.6 (menovitý Ø 7,6 mm, Euro-profil) a je kompatibilná so všetkými bežnými systémami.

Technický opis

Dĺžka výfukovej trubice	90 mm
Zvuk pri vyfukovaní	79 dB(A)
Hodnota prietoku	190 l/min
Druh produktu	Pištoľ

Príslušenstvo

Ochranný štít, transparentný pre vyfukovaciú pištoľ
Vonkajší Ø 100

080256 100

Súprava magnetických držiakov, séria

080261

Vsuvka s vonkajším závitom 5-dielna súprava Pripojovací
vonkajší závit 1/4

080290 1/4