

Garant**RDHX 1003 MOT, HB735, Typ: UNI**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212254 UNI
GTIN	4045197601902
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Všetky otočné rezné platničky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D / a_{pmax} = 2,5$ mm.

Technický opis

Typ	UNI
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RDHX 1003 MOT
Rezný materiál	HM
Typ	HB735
Počet výmien/rezných hrán	1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	330	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	255	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	210	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	150	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	220	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	160	M
GG(G)	podmienene vhodný	180	K
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		