

HOLEX**6-hranná hlavica, 3/8 palca plne izolovaný, Rozmer cez steny: 19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 637687 19 |
| GTIN | 4067263080480 |
| Trieda položky | 62A |

Popis**Prevedenie:**

S plastovou izoláciou **do 1 000 V** podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Upozornenie:

Na prácu pod elektrickým napätím do 1000 V. V bezpečnostnej oblasti sa smie kombinovať len **plne izolované** náradie (č. 637681 - 637689).

Technický opis

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Ø na strane výstupu | 31 mm |
| Rozmer cez steny | 19 mm |
| Dĺžka | 47 mm |
| Pohonný štvorhran | 3/8 palec |
| Norma | DIN EN 60900/VDE 0682-201 |
| Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč |
| Povrch | s plastovou izoláciou |
| s profilom AS-drive | nie |
| Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |

