

**Garant****RDHT 12T3 MOFN pozitívna, HU7710, Typ: ALU**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212260 ALU
GTIN	4045197303714
Trieda položky	21A

## Popis

**Prevedenie:**

**Všetky otočné rezné platničky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.**

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D / a_{pmax} = 4,0$  mm.

## Technický opis

Typ	HLINÍK
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RDHT 12T3 MOFN
Rezný materiál	HM
Typ	HU7710
Posuv $f_z$ na zub	0,22 mm
Počet výmien/rezných hrán	1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	400	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	300	N
Hliník > 10 % si	vhodný	300	N
Grafit, GRP, CFRP	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		