

**Garant****RDHX 12T3 MOT, HB735, Typ: UNI**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212284 UNI
GTIN	4045197601926
Trieda položky	21A

## Popis

**Prevedenie:**

**Všetky otočné rezné platničky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.**

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D / a_{pmax} = 4,0$  mm.

## Technický opis

Typ	UNI
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RDHX 12T3 MOT
Rezný materiál	HM
Typ	HB735
Počet výmien/rezných hrán	1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	330	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	255	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	210	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	160	M
GG(G)	podmienene vhodný	180	K
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		