

Garant**RDHT 1604 MOFN pozitívna, HU7710, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212288 ALU
GTIN	4045197359582
Trieda položky	21A

Popis**Prevedenie:**

Všetky otočné rezné platničky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D / a_{pmax} = 5,0$ mm.

Technický opis

Typ	HLINÍK
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RDHT 1604 MOFN
Rezný materiál	HM
Typ	HU7710
Posuv f_z na zub	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	400	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	300	N
Hliník > 10 % si	vhodný	300	N
Grafit, GRP, CFRP	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		