

**Základný prvok Stopka MK, bez vnútorného chladenia, 3xD, Typ: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232258 12
GTIN	4045197658425
Trieda položky	22G

**Popis**

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S priamym drážkovaním.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie. Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.

**Technický opis**

Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	31,8 mm
Ø rozsah D <sub>c</sub>	12 - 12,5 mm
Upínacie skrutky	232990 TX7
Morse kužeľ (MK) Veľkosť	2
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	3xD
Stopka	Morse kužeľ
Vnútorné chladenie	nie
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX7	674248 TX7
Momentový skrutkovač, pevne nastavený, nastavený uťahovací moment: 0,6	211750 0,6
Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX7	232990 TX7