

**Základný prvok Stopka MK, bez vnútorného chladenia, 3xD, Typ: 13****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232258 13
GTIN	4045197658432
Trieda položky	22G

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S priamym drážkovaním.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie. Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.

Technický opis

Úžitková dĺžka L ₁	35 mm
Ø rozsah D _c	13 - 17,5 mm
Upínacie skrutky	232990 TX8
Morse kužeľ (MK) Veľkosť	2
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	3xD
Stopka	Morse kužeľ
Vnútorné chladenie	nie
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený, nastavený uťahovací moment: 1,3	211750 1,3
Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX8	232990 TX8