

Garant**Vyvíravacia tyč GARANT Master Mute, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 32/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260326 32/11
GTIN	4067263622925
Trieda položky	29E

Popis**Prevedenie:**

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

Upozornenie:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	40 mm
Dĺžka výčnelku L_1	160 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Odsadenie stredu L_3	22 mm
Celková dĺžka L	277 mm
Ø stopky D_s	32 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Držiak ISO-kód	A32X SDUCR/L11
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 50
Séria	Master Mute
Veľkosť doštičiek	11 mm
neupínateľný rozsah S	192 mm
Norma	DIN 8024

Druh použitia	pravé
Kmitanie	tlmené
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč