

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Mute, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky:
20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260326 20/11
GTIN	4067263619802
Trieda položky	29E

Popis**Prevedenie:**

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

Upozornenie:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

Technický opis

Držiak ISO-kód	A20X SDUCR/L11
Séria	Master Mute
Veľkosť doštičiek	11 mm
Odsadenie stredu L ₃	13 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	25 mm
Celková dĺžka L	177 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 50
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Dĺžka výčnelku L ₁	100 mm
Ø stopky D _s	20 mm
neupínateľný rozsah S	120 mm
Norma	DIN 8024

Druh použitia	pravé
Kmitanie	tlmené
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč